



【NE06A-CPの特長】

- ・当社比で機長が約 1/2 になっており、限られたスペースでの設置が可能です。
- ・キャスターの搭載、電源ケーブルをコード式にすることで未使用時の移動が可能になりました。
- ・フィルムホルダの取付位置が低く、簡単にフィルム交換することができます。
- ・多彩なオプションが選択でき、製品が多品種小ロットなお客様に最適です。

※ 3 軸駆動で、固定の操作盤となります。

NE06A-	CP415SUD	CP418SUD
包装品例	化粧品チューブ、化粧品ボトル	
搭載可能フィルム幅	450mm	
包装可能製品寸法 (製品の高さ+幅)	200mm以下 円形は(直径+5) × π	
ヨコシーラ製品通過高さ	60mm	95mm

多品種小ロットで生産される
ボトルやチューブに入った
化粧品の包装向け



※イメージイラスト

【対応オプション】

■開封ミシン目装置

フィルムにミシン目を入れ、シュリンク包装の開封性を向上します。

■アジャストホーム

簡単に高さや幅を調整でき、ホームをかけ替えずに多種多様な製品の包装が出来ます。

■アタッチレスコンベヤ

アタッチメントを使用せず、ベルトで製品を搬送する為、柔らかい製品の搬送に適しています。

■プリンタ

サーマル・インクジェット・ホットロールなど用途に合わせ、製造年月日や賞味期限を印字します。
印字検査装置を併載し、カスレや印字ミスを確認することが可能です。

